

Garant**Zapichovací destička plný rádius, HB9140, Šířka zápichu w: 3mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 275045 3 |
| GTIN | 4062406378752 |
| Třída artiklu | 21H |

Popis**Použití:**

Pro držák destiček č. 274030–274090.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274030 – 274134.

Technický popis

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Šířka zápichu w | 3 mm |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm ² | 0,1 mm/ot, |
| Řezný materiál | TK |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Typ | HB9140 |
| Počet výměn/řezání | 1 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 130 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 110 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 90 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 70 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | 40 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | 80 m/min | M |
| kontinuální | vhodný | | |
| nepravidelný | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |