

Garant**Strojní závitník, vaporizovaný, M: M2,6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	135450 M2,6
GTIN	4045197076809
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**Vel. M 2,6 se starým profilem DIN. **HSS-E**

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,45 mm

Celková délka L: 50 mm

Ø stopky D_s: 2,8 mm

Stopka 4hran □: 2,1 mm

Ø otvoru pod závit: 2,1 mm

Technický popis

Počet břitů Z	2
Počet drážek na třísky	2
Stoupání závitů	0,45 mm
Závit Ø	2,6 mm
Ø otvoru pod závit	2,1 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	2,8 mm
Celková délka L	50 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	5,2 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M2,6
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

