

**3hranný nástrčný klíč, Pro šrouby: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	623503 M12
GTIN	4062406380564
Třída artiklu	62C

Popis**Provedení:**

Z přesné ocelové trubky, pozinkovaný, s roubíkem.

Použití:

Pro 3hranné šrouby dle DIN 22424 a pro 3hranné matice dle DIN 22425.

Norma:**DIN 22417 A**

Délka stopky: 160 mm

Výška hlavy vnitřní rozměr F: 16,55 mm

Stopka Ø: 19 mm

Technický popis

Pro šrouby	M13
Délka stopky	160 mm
Výška hlavy vnitřní rozměr F	16,55 mm
Stopka Ø	19 mm
Norma	DIN 22417 A

Unášecí profil	3-hranný nástrčný klíč
Materiál	Ocelová trubka
Povrch	pozinkovaný
Druh produktu	Nástrčný klíč