

**Garant****TK hrubovací fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, Ø e8 DC: 16Mmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202004 16M
GTIN	4062406380939
Třída artiklu	11X

**Popis****Provedení:**

S DLC povlakováním  $sp^2$  nejnovější generace.

Pro hrubování a dokončování.<br>Do  $2 \times D$  v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.<br>Maximální rychlosti posuvu možné při svislém zanoření.<br>Šikmé zanořování možné do  $45^\circ$ .

**Výhoda:**

**Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.**

**Technický popis**

Tolerance jmenovitý Ø	e8
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,18 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Délka břitu $L_c$	36 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Úhel sklonu šroubovice	42 stupeň
Počet zubů Z	3
Rohové zaoblení $r_v$	0,2 mm

Celková délka L	92 mm
Ø břitu $D_c$	16 mm
Uvolňovací Ø $D_1$	15,8 mm
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,14 mm
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HA
Nepodepřená délka $L_1$ včetně uvolnění	42 mm
Řada	Master Alu
Povlak	DLC
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	W
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Alu	vhodný	550 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	500 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	450 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	200 m/min	N
PE-HD	vhodný	160 m/min	N
PA 66	vhodný	200 m/min	N

PEEK	vhodný	150 m/min	N
PF 31	vhodný	130 m/min	N
PVDF GF20	vhodný	180 m/min	N
POM GF25	vhodný	160 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	150 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	130 m/min	N
PTFE CF25	vhodný	160 m/min	N
Honeycomb sendvič	omezené použití	300 m/min	N
Cu	vhodný	160 m/min	N
CuZn	vhodný	200 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		
<b>Služby</b>			
Broušení stopky Typ HB			129100 HB