


**CCGT 030101, Typ: PR1725****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260040 PR1725
GTIN	4960664890347
Třída artiklu	25E

**Popis**

CCGT 030101 PR1725 Typ: PR1725

Lamač třísek: MP-CF

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,03 - 0,2 mmPosuv  $f$ : 0,02 - 0,1 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 180 m/minŘezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 100 - 150 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	100 - 150 m/min
Lamač třísek	MP-CF
Vedlejší použití	M
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 030101
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 180 m/min
Podmínky řezu	kontinuální

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,02 - 0,1 mm/ot,
Typ	PR1725
Hloubka řezu $a_p$	0,03 - 0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,1 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení