

**Garant****CC.T 060204, Typ: HU7315-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260052 HU7315-1
GTIN	4062406380274
Třída artiklu	21G

## Popis

CC.T 060204 HU7315-1 Typ: HU7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmPosuv  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 600 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	AF
Tolerance	G
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 060204
Typ	HU7315-1
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 600 m/min

Povlak	bez povlaku
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Hlavní způsob použití	N
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení