


Garant**CC.T 120404, Typ: HU7315-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260064 HU7315-1
GTIN	4062406380298
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 120404 HU7315-1 Typ: HU7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,1 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 600 m/min

Technický popis

Typ	HU7315-1
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 600 m/min
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	G
Podmínky řezu	kontinuální

Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Povlak	bez povlaku
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	AF
Hlavní způsob použití	N
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 120404
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení