

**Garant**
**DC.T 070204, Typ: HU7315-1**


## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260353 HU7315-1
GTIN	4062406380304
Třída artiklu	21G

## Popis

DC.T 070204 HU7315-1 Typ: HU7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

 Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm

 Posuv  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/ot,

 Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 600 m/min

## Technický popis

Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 600 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Tolerance	G
Řezný materiál	TK
Typ	HU7315-1

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Lamač třísek	AF
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Povlak	bez povlaku
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení