

**HOLEX®****Závětová očka HSS, Mx stoupání: 8X1****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	141060 8X1
GTIN	4045197084347
Třída artiklu	12K

**Popis****Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky**.**Náběh 1 3/4 závitu.**

Druh závitu: MF

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: HSS

Norma: EN 22568

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1 mm

Vnější Ø: 25 mm

Výška: 9 mm

**Technický popis**

Stoupání	1 mm
Výška	9 mm
Vnější Ø	25 mm

Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitu	8
Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý