

HOLEX®**Závětová očka HSS-E, Mx stoupání: 16X1,5****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	141065 16X1,5
GTIN	4045197595386
Třída artiklu	12K

Popis**Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky.****Náběh 2 závitů. Lapovaný a nitridovaný, úhel čela cca 15°. Pro velmi pevné a nerezové oceli.**

Druh závitů: MF

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: HSS E

Norma: EN 22568

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1,5 mm

Vnější Ø: 45 mm

Výška: 14 mm

Technický popis

Stoupání	1,5 mm
Výška	14 mm
Vnější Ø	45 mm

Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitu	16
Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý