

**HOLEX®****Závětová očka HSS, Mx stoupání: 12X1,5****Údaje o objednávce**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 141060 12X1,5 |
| GTIN             | 4045197084378 |
| Třída artiklu    | 12K           |

**Popis****Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky**.**Náběh 1 3/4 závitu.**

Druh závitu: MF

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: HSS

Norma: EN 22568

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1,5 mm

Vnější Ø: 38 mm

Výška: 10 mm

**Technický popis**

|          |        |
|----------|--------|
| Stoupání | 1,5 mm |
| Výška    | 10 mm  |
| Vnější Ø | 38 mm  |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Toleranční třída | DIN 13 6g |
| Rozměr závitu    | 12        |
| Druh závitu      | MF        |
| Vrcholový úhel   | 60 stupeň |
| Řezný materiál   | HSS       |
| Norma            | EN 22568  |
| Směr řezu        | pravý     |