

HOLEX®**Závitová očka HSS, Mx stoupání: 14X1,5****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	141060 14X1,5
GTIN	4045197084385
Třída artiklu	12K

Popis**Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky.****Náběh 1 3/4 závitů.**

Druh závitů: MF

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: HSS

Norma: EN 22568

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1,5 mm

Vnější Ø: 38 mm

Výška: 10 mm

Technický popis

Výška	10 mm
Stoupání	1,5 mm
Vnější Ø	38 mm

Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitu	14
Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý