

HOLEX®**Závětová očka HSS-E, Mx stoupání: 12X1****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	141065 12X1
GTIN	4045197595324
Třída artiklu	12K

Popis**Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky.****Náběh 2 závitů. Lapovaný a nitridovaný, úhel čela cca 15°. Pro velmi pevné a nerezové oceli.**

Druh závitů: MF

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: HSS E

Norma: EN 22568

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1 mm

Vnější Ø: 38 mm

Výška: 10 mm

Technický popis

Stoupání	1 mm
Výška	10 mm
Vnější Ø	38 mm

Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitu	12
Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý