

HOLEX®**Závětová očka HSS, Mx stoupání: 16X1,5****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	141060 16X1,5
GTIN	4045197084392
Třída artiklu	12K

Popis**Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky**.**Náběh 1 3/4 závitu.**

Druh závitu: MF

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: HSS

Norma: EN 22568

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1,5 mm

Vnější Ø: 45 mm

Výška: 14 mm

Technický popis

Stoupání	1,5 mm
Výška	14 mm
Vnější Ø	45 mm

Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitu	16
Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý