

**Garant****Ruční závitníky jednotlivé dokončovací závitník, bez povlaku, M: M30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130180 M30
GTIN	4045197066091
Třída artiklu	11G

**Popis****Provedení:**

Vel. M 2,3 a M 2,6 se starým profilem DIN.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 352

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 3,5 mm

Celková délka L: 125 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 22 mm

Stopka 4hran □: 18 mm

Ø otvoru pod závit: 26,5 mm

**Technický popis**

Závit Ø	30 mm
Stoupání závitu	3,5 mm
Ø otvoru pod závit	26,5 mm
Norma	DIN 352
Ø stopky D <sub>s</sub>	22 mm
Celková délka L	125 mm
Stopka 4hran □	18 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H

Řezný materiál	HSS
Hloubka závitu	60 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M30
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		

