

**Strojní závitník, TiCN, M: M24****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	135700 M24
GTIN	4045197077370
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Paralelně osazený vodící závit.**

Lze použít s **emulzí** (podíl maziva nejméně 8 %).

Výhoda:

Při zpětném chodu nedochází k zaseknutí třísek a následnému vylamování špiček zubů.

Upozornění:**K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!****Doporučeným následným produktem je č. 135732.**

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 3 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 160 mm

Stopka \varnothing : 18 mm

Stopka 4hran: 14,5 mm

Otvor pod závit \varnothing : 21 mm

Technický popis

Počet břitů Z	4
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitů	3 mm
Závit \varnothing	24 mm
Náběhový úhel	50 stupeň

Otvor pod závit Ø	21 mm
Norma	DIN 376
Stopka Ø	18 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	160 mm
Stopka 4hran	14,5 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	48 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M24
Povlak	TiCN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá