

**HOLEX®****Závětová očka HSS, Mx stoupání: 24X1,5****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	141060 24X1,5
GTIN	4045197084439
Třída artiklu	12K

**Popis****Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky.****Náběh 1 3/4 závitu.**

Druh závitu: MF

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Řezný materiál: HSS

Norma: EN 22568

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1,5 mm

Vnější Ø: 55 mm

Výška: 16 mm

**Technický popis**

Výška	16 mm
Stoupání	1,5 mm
Vnější Ø	55 mm

Toleranční třída	DIN 13 6g
Rozměr závitu	24
Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý