

Garant**Ruční závitníky jednotlivé dokončovací závitník, bez povlaku, M: M20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130180 M20
GTIN	4045197066053
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**

Vel. M 2,3 a M 2,6 se starým profilem DIN.

Technický popis

Stoupání závitu	2,5 mm
Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Závit Ø	20 mm
Norma	DIN 352
Ø stopky D _s	16 mm
Celková délka L	95 mm
Stopka 4hran □	12 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS
Hloubka závitu	40 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M20
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň

Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		