

Garant**Ruční závitníky sada, bez povlaku, MF: 3X0,35****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130470 3X0,35
GTIN	4045197066862
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**

2-dílná sada, **skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku**. Závitník je vybroušen z masivu a podbroušen.

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 2181

Toleranční třída: ISO 1 4H

Stoupání závitů: 0,35 mm

Celková délka L: 40 mm

Ø stopky D_s: 3,5 mm

Stopka 4hran □: 2,7 mm

Ø otvoru pod závit: 2,65 mm

Technický popis

Závit Ø	3 mm
Stoupání závitů	0,35 mm
Ø otvoru pod závit	2,65 mm
Ø stopky D _s	3,5 mm
Celková délka L	40 mm
Stopka 4hran □	2,7 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H

Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 2181
Hloubka závitů	6 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M3×0,35
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		

Olej	vhodný
suché	omezené použití