

**Garant****Strojní závitník, vaporizovaný, M: M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	135650 M6
GTIN	4045197077219
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****Paralelně osazený vodící závit.****Výhoda:**

Při zpětném chodu nedochází k zaseknutí třísek a následnému vylamování špiček zubů.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 1 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 5 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	5 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	6 mm
Stoupání závitů	1 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková délka L	80 mm

Stopka 4hran □	4,9 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	12 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M6
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	6 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	4 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N

Olej	vhodný
mokrý max.	vhodný