



Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	130200 M10
GTIN	4045197066152
Třída artiklu	12G

Popis

Provedení:

3-dílná sada, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 352

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka L: 63 mm

Ø stopky D_s: 7 mm

Stopka 4hran □: 5,5 mm

Ø otvoru pod závit: 8,5 mm

Technický popis

Závit Ø	10 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Norma	DIN 352
Ø stopky D _s	7 mm

Celková délka L	63 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS
Hloubka závitů	20 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M10
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	D
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		

Ocel < 900 N/mm	vhodný
GG(G)	omezené použití
Uni	omezené použití
Olej	vhodný
suché	omezené použití