

Garant
TK výstružník HPC průchozí otvor, DLC, Jmenovitý Ø DC: 6 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	164346 6
GTIN	4045197548542
Třída artiklu	10N

Popis
Provedení:

Provedení pro NC stroje se sudým Ø stopky pro standardizované upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro dosažení **nejvyšší přesnosti obvodové házivosti** a **bezpečnosti procesu**. Již není nutné pořizovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro **použití v rozsahu HPC** pro snížení výrobních nákladů.

Výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.

S **DLC povlakováním sp² nejnovější generace.**

Použití:

K **vystružování HPC/HSC u průchozích otvorů.**

Počet břitů Z: 4

Rozsah Ø: 5,71 - 6,2 mm

Délka břitu L_c: 12 mm

Délka vyložení L₁: 35 mm

Celková délka L: 75 mm

Počet břitů Z: 4

Stopka Ø D_s: 6 mm

Technický popis

Jmenovitý Ø D _c	6 mm
Délka vyložení L ₁	35 mm
Posuv f v hliníku litině	0,8 mm/ot,
Tolerance stopky	h6
Stopka Ø D _s	6 mm
Celková délka L	75 mm

Délka břitu L _c	12 mm
Rozsah Ø	5,71 - 6,2 mm
Počet břitů Z	4
Povlak	DLC
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W
Vnitřní chlazení	Ano, při 25 barech
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění	HPC
Použití při způsobu vrtání	Při průchozím otvoru
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Vystružovací nástroj s břity, které nelze uvolnit