

Garant**Strojní závitník HSS-E-PM, nitridovaný, M: M3,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	135750 M3,5
GTIN	4045197077417
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15°.**

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitů: 0,6 mm

Celková délka L: 56 mm

Ø stopky D_s: 4 mm

Stopka 4hran □: 3 mm

Ø otvoru pod závit: 2,9 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	2,9 mm
Stoupání závitů	0,6 mm
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Závit Ø	3,5 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	4 mm
Celková délka L	56 mm
Stopka 4hran □	3 mm

Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitů	7 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M3,5
Povlak	nitridovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	15 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	18 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	9 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	4 m/min	S
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		