

Garant**Závitová očka, G: G1/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	142050 G1/8
GTIN	4045197084583
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Použití:

Pro cylindrický trubkový závit DIN ISO 228/1.

Norma: EN 24231

Chodů na palec: 28

Závit Ø: 9,73 mm

Vnější Ø: 30 mm

Výška: 11 mm

Technický popis

Chodů na palec	28
Výška	11 mm
Závit Ø	9,73 mm
Vnější Ø	30 mm

Rozměr závitu	G1/8
Směr řezu	pravý
Toleranční třída	A
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 24231
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		