

Garant**Závitová očka, UNC: 1-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	142520 1-8
GTIN	4045197084873
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1

Toleranční třída: 2A

Chodů na palec: 8

Závit Ø: 25,4 mm

Vnější Ø: 55 mm

Výška: 22 mm

Technický popis

Závit Ø	25,4 mm
Výška	22 mm
Chodů na palec	8
Vnější Ø	55 mm

Směr řezu	pravý
Druh závitů	UNC
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Toleranční třída	2A
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		