

**Garant****Závitová očka, UNF: 7/8-14****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 142620 7/8-14 |
| GTIN           | 4045197084972 |
| Třída artiklu  | 11K           |

**Popis****Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

**Použití:**

**Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1**

Toleranční třída: 2A

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 22,23 mm

Vnější Ø: 55 mm

Výška: 16 mm

**Technický popis**

|                |          |
|----------------|----------|
| Závit Ø        | 22,23 mm |
| Výška          | 16 mm    |
| Chodů na palec | 14       |
| Vnější Ø       | 55 mm    |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Rozměr závitu    | 7/8-14 UNF    |
| Směr řezu        | pravý         |
| Druh závitu      | UNF           |
| Vrcholový úhel   | 60 stupeň     |
| Řezný materiál   | HSS           |
| Norma            | EN 22568      |
| Toleranční třída | 2A            |
| Druh produktu    | Závitová očka |

### Údaje o uživateli

|                              | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky)       | omezené použití |                |         |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Olej                         | vhodný          |                |         |
| suché                        | omezené použití |                |         |