

Garant**Závitová očka, G: G1/4****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 142050 G1/4 |
| GTIN | 4045197084590 |
| Třída artiklu | 11K |

Popis**Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Použití:

Pro cylindrický trubkový závit DIN ISO 228/1.

Norma: EN 24231

Chodů na palec: 19

Závit Ø: 13,16 mm

Vnější Ø: 38 mm

Výška: 10 mm

Technický popis

| | |
|----------------|----------|
| Chodů na palec | 19 |
| Závit Ø | 13,16 mm |
| Výška | 10 mm |
| Vnější Ø | 38 mm |

| | |
|------------------|---------------|
| Rozměr závitu | G1/4 |
| Směr řezu | pravý |
| Toleranční třída | A |
| Druh závitu | G |
| Vrcholový úhel | 55 stupeň |
| Řezný materiál | HSS |
| Norma | EN 24231 |
| Druh produktu | Závitová očka |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | | |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |