

Garant**Závitová očka, UNF: 10-32****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 142620 10-32 |
| GTIN | 4045197084880 |
| Třída artiklu | 11K |

Popis**Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitu.**

Použití:

Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1

Toleranční třída: 2A

Chodů na palec: 32

Závit Ø: 4,83 mm

Vnější Ø: 20 mm

Výška: 7 mm

Technický popis

| | |
|----------------|---------|
| Chodů na palec | 32 |
| Výška | 7 mm |
| Závit Ø | 4,83 mm |
| Vnější Ø | 20 mm |

| | |
|------------------|---------------|
| Rozměr závitu | 10-32 UNF |
| Směr řezu | pravý |
| Druh závitu | UNF |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Řezný materiál | HSS |
| Norma | EN 22568 |
| Toleranční třída | 2A |
| Druh produktu | Závitová očka |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | | |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |