

Garant**Závitová očka, G: G1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	142060 G1
GTIN	4045197084699
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

6hranná závitová očka **bez** utvářeče třísky pro ruční prořezávání.

Použití:

Pro cylindrický trubkový závit DIN ISO 228/1.

Norma: DIN 382

Chodů na palec: 11

Závit Ø: 33,25 mm

Rozměr klíče: 60 mm

Výška: 18 mm

Technický popis

Rozměr klíče	60 mm
Výška	18 mm
Závit Ø	33,25 mm
Chodů na palec	11
Rozměr závitu	G1

Toleranční třída	A
Směr řezu	pravý
Druh závitů	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 382
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		