

Garant**Závitová očka, UNC: 1/4-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	142520 1/4-20
GTIN	4045197084798
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Použití:

Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1

Toleranční třída: 2A

Chodů na palec: 20

Závit Ø: 6,35 mm

Vnější Ø: 20 mm

Výška: 7 mm

Technický popis

Chodů na palec	20
Výška	7 mm
Závit Ø	6,35 mm
Vnější Ø	20 mm

Směr řezu	pravý
Druh závitů	UNC
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Toleranční třída	2A
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		