

**Garant****Závitová očka, G: W7/16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	141550 W7/16
GTIN	4045197084514
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

**Použití:**

**Pro Whitworthův závit** dle normy BSW BS84 ve středním tolerančním poli.

**Technický popis**

Výška	11 mm
Závit Ø	11,11 mm
Chodů na palec	14
Vnější Ø	30 mm
Rozměr závitů	W7/16
Směr řezu	pravý
Toleranční třída	střední

Druh závitu	BSW
Vrcholový úhel	55 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		