

Garant
TK výstružník HPC slepý otvor, DLC, Jmenovitý Ø DC: 4H7 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	164347 4H7
GTIN	4045197593290
Třída artiklu	10N

Popis
Provedení:

Provedení pro NC stroje se sudým Ø stopky pro standardizované upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro dosažení **nejvyšší přesnosti obvodové házivosti** a **bezpečnosti procesu**. Již není nutné pořizovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro **použití v rozsahu HPC** pro snížení výrobních nákladů.

Výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.

S **DLC povlakováním sp² nejnovější generace.**

Použití:

K **vystružování HPC/HSC u slepých otvorů.**

Toleranční Ø otvoru: H7

Počet břitů Z: 4

Toleranční Ø otvoru: H7

Délka bříty L_c: 12 mm

Délka vyložení L₁: 34 mm

Celková délka L: 75 mm

Počet břitů Z: 4

Stopka Ø D_s: 6 mm

Technický popis

Délka vyložení L ₁	34 mm
Posuv f v hliníku litině	0,6 mm/ot,
Jmenovitý Ø D _c	4 mm
Tolerance stopky	h6
Stopka Ø D _s	6 mm

Celková délka L	75 mm
Délka břitu L _c	12 mm
Počet břitů Z	4
Doporučený Ø vrtání do hliníkové litiny	3,9 mm
Toleranční Ø otvoru	H7
Povlak	DLC
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W
Vnitřní chlazení	Ano, při 25 barech
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění	HPC
Použití při způsobu vrtání	u slepých otvorů
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Vystružovací nástroj s břity, které nelze uvolnit