

Garant
TK výstružník HPC slepý otvor, DLC, Jmenovitý Ø DC: 7,5 mm

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 164347 7,5 |
| GTIN | 4045197548825 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis
Provedení:

Provedení pro NC stroje se sudým Ø stopky pro standardizované upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro dosažení **nejvyšší přesnosti obvodové házivosti** a **bezpečnosti procesu**. Již není nutné pořizovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro **použití v rozsahu HPC** pro snížení výrobních nákladů.

Výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.

S **DLC povlakováním sp² nejnovější generace.**

Použití:

K **vystružování HPC/HSC u slepých otvorů.**

Počet břitů Z: 6

Rozsah Ø: 7,21 - 7,7 mm

Délka břitu L_c: 16 mm

Délka vyložení L₁: 60 mm

Celková délka L: 100 mm

Počet břitů Z: 6

Stopka Ø D_s: 8 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------------|------------|
| Délka vyložení L ₁ | 60 mm |
| Tolerance stopky | h6 |
| Posuv f v hliníku litině | 1,2 mm/ot, |
| Jmenovitý Ø D _c | 7,5 mm |
| Stopka Ø D _s | 8 mm |
| Celková délka L | 100 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Délka břitu L _c | 16 mm |
| Rozsah Ø | 7,21 - 7,7 mm |
| Počet břitů Z | 6 |
| Povlak | DLC |
| Řezný materiál | TK |
| Norma | Výrobní norma |
| Typ | W |
| Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Strategie obrábění | HPC |
| Použití při způsobu vrtání | u slepých otvorů |
| Barevný kroužek | žlutá |
| Druh produktu | Vystružovací nástroj s břity, které nelze uvolnit |