

**Garant****Závitová očka, G: G2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	142060 G2
GTIN	4045197084729
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

**6hranná** závitová očka **bez** utvářeče třísky pro ruční prořezávání.

**Použití:**

**Pro cylindrický trubkový závit** DIN ISO 228/1.

Norma: DIN 382

Chodů na palec: 11

Závit Ø: 59,61 mm

Rozměr klíče: 100 mm

Výška: 22 mm

**Technický popis**

Závit Ø	59,61 mm
Rozměr klíče	100 mm
Výška	22 mm
Chodů na palec	11
Rozměr závitu	G2

Toleranční třída	A
Směr řezu	pravý
Druh závitů	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 382
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		