

Garant**Závitová očka, UNF: 5/16-24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	142620 5/16-24
GTIN	4045197084910
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Použití:

Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1

Technický popis

Závit Ø	7,94 mm
Chodů na palec	24
Výška	9 mm
Vnější Ø	25 mm
Rozměr závitů	5/16-24 UNF
Směr řezu	pravý
Druh závitů	UNF

Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Toleranční třída	2A
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		