

**Garant****Závitová očka, UNC: 4-40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	142520 4-40
GTIN	4045197084736
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

**Použití:**

**Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1**

Toleranční třída: 2A

Chodů na palec: 40

Závit Ø: 2,85 mm

Vnější Ø: 16 mm

Výška: 5 mm

**Technický popis**

Výška	5 mm
Závit Ø	2,85 mm
Chodů na palec	40
Vnější Ø	16 mm

Směr řezu	pravý
Druh závitů	UNC
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Toleranční třída	2A
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		