

Garant**Ruční závitníky sada, bez povlaku, MF: 10X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130470 10X1
GTIN	4045197066985
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**

2-dílná sada, **skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku**. Závitník je vybroušen z masivu a podbroušen.

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 2181

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1 mm

Celková délka L: 63 mm

Ø stopky D_s: 7 mm

Stopka 4hran □: 5,5 mm

Ø otvoru pod závit: 9 mm

Technický popis

Stoupání závitu	1 mm
Závit Ø	10 mm
Ø otvoru pod závit	9 mm
Ø stopky D _s	7 mm
Celková délka L	63 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H

Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 2181
Hloubka závitů	20 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M10×1
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		

Olej	vhodný
suché	omezené použití