

Garant**Ruční závitníky sada, bez povlaku, MF: 22X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130470 22X1
GTIN	4045197067173
Třída artiklu	11G

Popis**Provedení:**

2-dílná sada, **skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku**. Závitník je vybroušen z masivu a podbroušen.

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 2181

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D_s: 18 mm

Stopka 4hran □: 14,5 mm

Ø otvoru pod závit: 21 mm

Technický popis

Stoupání závitu	1 mm
Ø otvoru pod závit	21 mm
Závit Ø	22 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Celková délka L	80 mm

Stopka 4hran □	14,5 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 2181
Hloubka závitů	44 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M22×1
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		

GG(G)	omezené použití
Uni	vhodný
Olej	vhodný
suché	omezené použití