

**Garant****Závitová očka, UNF: 1/2-20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	142620 1/2-20
GTIN	4045197084941
Třída artiklu	11K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený, naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

**Použití:**

**Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1**

**Technický popis**

Chodů na palec	20
Výška	10 mm
Závit Ø	12,7 mm
Vnější Ø	38 mm
Rozměr závitů	1/2-20 UNF
Směr řezu	pravý
Druh závitů	UNF

Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Toleranční třída	2A
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		