

**Garant****Ruční závitníky sada, bez povlaku, MF: 7X0,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130470 7X0,75
GTIN	4045197066923
Třída artiklu	11G

**Popis****Provedení:**

2-dílná sada, **skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku**. Závitník je vybroušen z masivu a podbroušen.

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 2181

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,75 mm

Celková délka L: 50 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 6,2 mm

**Technický popis**

Závit Ø	7 mm
Stoupání závitů	0,75 mm
Ø otvoru pod závit	6,2 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková délka L	50 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H

Řezný materiál	HSS
Norma	DIN 2181
Hloubka závitu	14 mm
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M7×0,75
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		

Olej	vhodný
suché	omezené použití