

**Garant****Strojní závitník HSS-E typ C, vaporizovaný, M: M22****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	135850 M22
GTIN	4045197077813
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****Tvar C** (2 – 3chodý náběh).

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 2,5 mm

Celková délka L: 140 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 18 mm

Stopka 4hran □: 14,5 mm

Ø otvoru pod závit: 19,5 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	19,5 mm
Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Stoupání závitu	2,5 mm
Závit Ø	22 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Celková délka L	140 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	66 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M22
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Uni	vhodný		

Olej	vhodný
mokrý max.	omezené použití