



## Strojní závitník HSS-E tvar C, TiN, M: M2



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	135900 M2
GTIN	4045197077851
Třída artiklu	11H

### Popis

#### Provedení:

**Tvar C** (2 – 3chodý náběh).

Minimální náchylnost k zadírání.

#### Upozornění:

**K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!**

**Doporučenými následnými produkty jsou č. 135960 – 136158.**

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,4 mm

Celková délka  $L_{\text{celk.}}$ : 45 mm

Stopka  $\varnothing$ : 2,8 mm

Stopka 4hran: 2,1 mm

Otvor pod závit  $\varnothing$ : 1,6 mm

### Technický popis

Náběhový úhel	50 stupeň
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitů	0,4 mm
Otvor pod závit $\varnothing$	1,6 mm
Počet břitů Z	3
Závit $\varnothing$	2 mm
Norma	DIN 371

Stopka Ø	2,8 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	45 mm
Stopka 4hran	2,1 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	6 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M2
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená