

HOLEX**Ruční závitníky sada, bez povlaku, G: G1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130650 G1
GTIN	4045197067807
Třída artiklu	12G

Popis**Provedení:**

2-dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.

Použití:

Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 11

Závit Ø: 33,25 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 25 mm

Stopka 4hran □: 20 mm

Ø otvoru pod závit: 30,75 mm

Technický popis

Závit Ø	33,25 mm
Chodů na palec	11
Stoupání závitu	2,309 mm
Ø otvoru pod závit	30,75 mm
Řezný materiál	HSS

Ø stopky D _s	25 mm
Celková délka L	100 mm
Stopka 4hran □	20 mm
Hloubka závitů	66,5 mm
Rozměr závitů	G1
Povlak	bez povlaku
Druh závitů	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5157
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		

Uni	vhodný
Olej	vhodný
suché	omezené použití