

**Garant****Sada ručních závitníků, bez povlaku, G: W1/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130670 W1/8
GTIN	4045197067814
Třída artiklu	11G

**Popis****Provedení:**

3dílná sada, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

**Použití:**

**Pro Whitworthův závit** dle normy BSW BS84 ve středním tolerančním poli.

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 40

Závit Ø: 3,18 mm

Celková délka L: 40 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Stopka 4hran □: 2,7 mm

Ø otvoru pod závit: 2,5 mm

**Technický popis**

Závit Ø	3,18 mm
Stoupání závitu	0,635 mm
Chodů na palec	40
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Řezný materiál	HSS

Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Celková délka L	40 mm
Stopka 4hran □	2,7 mm
Hloubka závitu	6,36 mm
Rozměr závitu	W1/8
Povlak	bez povlaku
Druh závitu	BSW
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 351
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		

GG(G)	omezené použití
Uni	vhodný
Olej	vhodný
suché	omezené použití