

**HOLEX****Strojní závitník HSS-E tvar C, TiCN, M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	135955 M3
GTIN	4045197649591
Třída artiklu	12H

**Popis****Provedení:****Tvar C** (2 – 3chodý náběh).

Pro zvlášť vysoké nároky na tvrdost a houževnatost.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,5 mm

Celková délka L: 56 mm

Stopka  $\varnothing D_s$ : 3,5 mmStopka 4hran  $\square$ : 2,7 mmOtvor pod závit  $\varnothing$ : 2,5 mm**Technický popis**

Stoupání závitů	0,5 mm
Závit $\varnothing$	3 mm
Počet břitů Z	2
Otvor pod závit $\varnothing$	2,5 mm
Počet drážek na třísky	2
Norma	DIN 371
Stopka $\varnothing D_s$	3,5 mm
Celková délka L	56 mm

Stopka 4hran □	2,7 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	9 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M3
Povlak	TiCN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník