

**Garant****Sada ručních závitníků, bez povlaku, G: W5/32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130670 W5/32
GTIN	4045197067821
Třída artiklu	11G

**Popis****Provedení:**

3dílná sada, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.

**Použití:**

**Pro Whitworthův závit** dle normy BSW BS84 ve středním tolerančním poli.

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 32

Závit Ø: 3,97 mm

Celková délka L: 45 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Stopka 4hran □: 3,4 mm

Ø otvoru pod závit: 3,1 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	3,1 mm
Závit Ø	3,97 mm
Chodů na palec	32
Stoupání závitu	0,794 mm
Řezný materiál	HSS

Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Celková délka L	45 mm
Stopka 4hran □	3,4 mm
Hloubka závitu	7,94 mm
Rozměr závitu	W5/32
Povlak	bez povlaku
Druh závitu	BSW
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 351
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		

GG(G)	omezené použití
Uni	vhodný
Olej	vhodný
suché	omezené použití