

Garant**VC.T 110304, Typ: HU7315-1**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 261366 HU7315-1 |
| GTIN | 4062406381530 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

VC.T 110304 HU7315-1 Typ: HU7315-1

Lamač třísek: AF

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 1,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 600 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 50 - 600 m/min |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Řezný materiál | TK |
| Hloubka řezu a_p | 0,05 - 1,5 mm |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Tolerance | G |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Posuv f | 0,03 - 0,25 mm/ot, |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCGT 110304 |
| Typ | HU7315-1 |
| Hlavní způsob použití | N |
| Lamač třísek | AF |
| Povlak | bez povlaku |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |