

**Garant****Ruční závitníky sada, bez povlaku, G: G3/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130550 G3/4
GTIN	4045197067647
Třída artiklu	11G

**Popis****Provedení:**

2-dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.

**Použití:**

**Pro válcový trubkový závit** DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 26,44 mm

Celková délka L: 90 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 20 mm

Stopka 4hran □: 16 mm

Ø otvoru pod závit: 24,5 mm

**Technický popis**

Chodů na palec	14
Závit Ø	26,44 mm
Ø otvoru pod závit	24,5 mm
Stoupání závitu	1,814 mm
Řezný materiál	HSS
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm

Celková délka L	90 mm
Stopka 4hran □	16 mm
Hloubka závitů	79,32 mm
Rozměr závitů	G3/4
Povlak	bez povlaku
Druh závitů	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5157
Tvar náběhu	D
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		

Olej	vhodný
suché	omezené použití