

**Strojní závitník HSS-E tvar E, TiN, M: M8****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	136150 M8
GTIN	4045197078179
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Minimální náchylnost k zadírání.

Tvar E (1,5 – 2chodý náběh).

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučenými následnými produkty jsou č. 135960 – 136158.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1,25 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 90 mm

Stopka \varnothing : 8 mm

Stopka 4hran: 6,2 mm

Otvor pod závit \varnothing : 6,8 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	1,25 mm
Otvor pod závit \varnothing	6,8 mm
Náběhový úhel	50 stupeň
Závit \varnothing	8 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 371

Stopka Ø	8 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	90 mm
Stopka 4hran	6,2 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	24 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M8
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	E
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená