

HOLEX**Strojní závitník HSS-E tvar C, TiCN, M: M5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	135955 M5
GTIN	4045197649614
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****Tvar C** (2 – 3chodý náběh).

Pro zvlášť vysoké nároky na tvrdost a houževnatost.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,8 mm

Celková délka L: 70 mm

Stopka $\varnothing D_s$: 6 mmStopka 4hran \square : 4,9 mmOtvor pod závit \varnothing : 4,2 mm**Technický popis**

Počet břitů Z	2
Stoupání závitů	0,8 mm
Počet drážek na třísky	2
Závit \varnothing	5 mm
Otvor pod závit \varnothing	4,2 mm
Norma	DIN 371
Stopka $\varnothing D_s$	6 mm
Celková délka L	70 mm

Stopka 4hran □	4,9 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	15 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M5
Povlak	TiCN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník